



Belegung SUBD-9 Buchse



Pin Nr.	Funktion	Farbbelegung Kabel schwarz
1	Power +24 ... 48 V DC	Weiß
2	DIR (Richtung) +5 V	Braun
3	CLK (Takt) +5 V	Grün
4	CLK (Takt) +24 V	Gelb
5	Power GND	Grau
6	DIR (Richtung) -	Rosa
7	DIR (Richtung) +24 V	Blau
8	CLK (Takt) -	Rot
9	NC	Schwarz
Stecker Gehäuse	Schirm	Schirm



Technische Daten:

- Temperaturbereich in Bewegung: -15°C bis +70°C
- Biegeradius: 15 x Aussendurchmesser (120mm)
- keine Schleppkettentauglichkeit
(Schleppkettenleitung auf Anfrage !)