


Typ ST8918 - Größe S, M, L - 1,8°



Option



Anschlussbelegung




Bestellbezeichnung

ST 8918 M 6708 -A

A = ein Wellenende
B = zwei Wellenenden
für Encoder oder Bremsen

Maßbild (in mm)




Erhältliche Leistungsgrößen (andere auf Anfrage)


Typ	Strom pro Wicklung A/Wicklung	Haltemoment Ncm	Widerstand pro Wicklung Ohm/Wicklung	Induktivität pro Wicklung mH/Wicklung	Rotorträg.-moment g cm ²	Gewicht kg	Länge "A" mm
ST8918S4508	4,5	250	0,60	1,9	1000	1,70	65
ST8918M4508	4,5	420	0,66	3,0	1900	2,80	96
ST8918M6708	6,7	420	0,45	2,6	1900	2,80	96
ST8918L4508	4,5	660	1,10	6,3	3000	3,95	126
ST8918L6708	6,7	660	0,46	2,7	3000	3,95	126
ST8918D6708	6,7	950	0,75	4,9	4000	5,40	156

Kennlinien


ST8918S4508




ST8918M4508




ST8918M6708



ST8918L4508



ST8918L6708



ST8918D6708

