


Typ ST11018 - Größe S, M, L - 1,8°



Option



Anschlussbelegung




Bestellbezeichnung

ST 11018 M 6504 - A

A = ein Wellenende
B = zwei Wellenenden
für Encoder oder Bremse

Maßbild (in mm)




Erhältliche Leistungsgrößen (andere auf Anfrage)


Typ	Strom pro Wicklung A/Wicklung	Haltemoment Ncm	Widerstand pro Wicklung Ohm/Wicklung	Induktivität pro Wicklung mH/Wicklung	Rotorträghmoment g cm ²	Gewicht kg	Länge "A" mm
ST11018S5504	5,5	11,7	0,70	9,8	5500	5,0	99
ST11018M6504	6,5	21,0	1,15	15,2	10900	8,4	150
ST11018L8004	8,0	25,0	1,00	17,1	16200	11,7	210

Kennlinien

ST11018S5504



ST11018M6504



ST11018L8004

