



ZUBEHÖR




MK-DH-8-11-GPLE Distanzhülse

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP54
Lebensdauer*	30.000 h
Kombination mit Motor	NEMA 23,24
Betriebstemperatur	-25 °C bis +90 °C
zulässige radiale/axiale Wellenbelastung (N)	900/1000 (Lebensdauer* 20.000 h: 1050/1350)
Antriebsdrehzahl max.	13000 U/min

* Die Lebensdauer ist bei den angegebenen Nenndrehmomenten und einer Umgebungstemperatur von 30° Celsius nur ein Richtwert. Bei abweichenden Bedingungen sind aufgrund der zahlreichen Einflussfaktoren keine genauen Angaben möglich.

MASSBILD (IN MM)



AUSFÜHRUNGEN

Typ	Untersetzung	Abtriebsdrehmoment Nennwert Nm	Abtriebsdrehmoment Max. Wert Nm	Wirkungsgrad %	Verdrehspiel (Winkelmin.)	Trägheitsmoment kg mm ²	Länge mm	Zwischenflansch L1 mm	Gewicht kg
GP70-1S-5	5	30	48	97	<10	≤17.4	51	24	1.5
GP70-1S-10	10	15	24	97	<10	≤17.4	51	24	1.5
GP70-2S-25	25	30	48	95	<12	≤12.6	64	24	1.8