



OPTION



AUSFÜHRUNGEN

Typ	Strom pro Wicklung A	Haltemoment Ncm	Widerstand pro Wicklung Ohm	Induktivität pro Wicklung mH	Rotorträgheitsmoment gcm ²	Gewicht kg	Länge „A“ mm
SC3518L1204	1.2	32	3.8	5.2	43	0.3	56.5
SC3518M1204	1.2	18	2.5	2.9	20	0.18	39.5
SC3518S1204	1.2	10	1.7	1.5	11	0.15	30


BESTELLBEZEICHNUNG

SC3518S1204-
 A = ein Wellenende(n)
 B = zwei Wellenende(n)

ZUBEHÖR

ZK-JST-EHR-6-0.5M-S
 Motorkabel 0.5 m
ZD-D28 Dämpfer
ZD-D40 Dämpfer

MASSBILD (IN MM)



KENNLINIEN

