



### OPTION



### AUSFÜHRUNGEN

Typ	Strom pro Wicklung A	Haltemoment Ncm	Widerstand pro Wicklung Ohm	Induktivität pro Wicklung mH	Rotorträgheitsmoment gcm <sup>2</sup>	Gewicht kg	Länge „A“ mm
ST2818S1006	0.67	6.08	2.8	1	9	0.11	31.5
ST2818M1006	0.67	10.61	3.4	1.2	12	0.176	44.5
ST2818L1006	0.67	12.73	4.6	1.8	18	0.25	50.5
ST2818L1404	1.4	11.7	2.3	1.8	18	0.25	50.5

Strom- und Haltemomentangaben beziehen sich auf bipolar serielle Verdrahtung. Widerstands- und Induktivitätsangaben beziehen sich auf unipolare Verdrahtung.


### BESTELLBEZEICHNUNG

**ST2818S1006-**  
 A = ein Wellenende(n)  
 B = zwei Wellenende(n)

### ZUBEHÖR

**ZK-JST-VL-4** Verlängerungskabel 2m  
**ZK-JST-VL-6** Verlängerungskabel 2m  
**ZD-D28** Dämpfer

### MASSBILD (IN MM)



### KENNLINIEN

