







Typen 4H5618 - Größe L, C





Farben der Anschlußlitzen

Unipolar



Bipolar



Maßbild (Maße in mm)

"A" - Motorlänge
(L, C) - Motorgröße

(Alle Angaben beziehen sich auf Unipolar-Betrieb)

Typ	Spannung V DC	Strom pro Wicklung A/Wicklung	Halte- moment N cm	Widerstand pro Wicklung Ohm/Wicklung	Induktivität pro Wicklung mH/Wicklung	Rotorträg.- moment g cm ²	Gewicht kg	Länge "A" mm
4H5618 L2408-A	24	0,34	105	70,6	110	230	0,9	76
L1508-A	12	0,7	"	16	27	"	"	"
L2108-A	5,1	1,6	"	3,2	6,3	"	"	"
L0408-A	4,2	2,3	"	1,8	4,1	"	"	"
L2708-A	3,5	3,2	"	1,1	2,1	"	"	"
L1408-A	2,2	4	"	0,55	0,95	"	"	"
L0908-A	2,6	4,6	"	0,56	0,85	"	"	"
4H5618 C1601-A	24	0,47	130	51	115	350	1,4	101,5
C1701-A	12	0,94	"	12,8	95	"	"	"
C0308-A	6	1,88	"	3,2	7,2	"	"	"
C0408-A	3,4	2,85	"	1,2	2,1	"	"	"
C0108-A	2,9	3,5	"	0,83	1,7	"	"	"
C0208-A	2,2	4,6	"	0,48	1,0	"	"	"

-A = 1 Wellenende -B = 2 Wellenenden